

Descripción

Vaselina Sólida Filante H1

WS 2670 S es una vaselina sólida filante de calidad alimenticia y medicinal con aspecto de pasta untuosa, ligeramente traslúcida y exenta de olor.

Apta para su uso en industria alimentaria, farmacéutica y cosmética.

Características

- Adherente.
- Buena consistencia.
- Anticorrosiva.
- Inodora.
- Filante.
- Dieléctrica.

Aplicaciones

- Lubricante de maquinaria de alimentación.
- Plastificante de mezclas de caucho.
- Antiadhesivo y agente de superficie.
- Antiherrumbre.
- Base para producto de protección.
- Fabricación de tintas grasas (espesante, abrillantador).
- Pasta de juntas.
- Aislante electrónico: relleno de cables telefónicos, tirado de cables.
- Aglutinante de polvos minerales y metálicos.
- Lubricación: base para lubricantes sólidos, lubricante de piezas con movimientos lentos.
- Moldeado en la industria cerámica.

Modo de empleo

- Agitar el aerosol durante al menos 1 minuto.
- Purgar el aerosol una vez utilizado:
 1. Presionar la boquilla con el bote al revés durante unos instantes.
 2. Mantener hasta que lo que se expulse sea solo gas.

De esta forma limpiaremos de grasa el conducto y la boquilla y evitaremos posibles obstrucciones a la hora de volver a utilizar el aerosol.

Certificaciones/Especificaciones

- **Certificado H1** para su uso en industria alimentaria: apto para contacto incidental con el alimento en áreas de procesamiento.
- **Nivel de calidad** - DAB 1998 (DAB 10).
- **FDA** (21 CFR 172.878 Y 178.3620 a) - US FARMACOPEA, USP XXIII. EUR.FARMACOPEA 1998 - FARMACOPEA FRANCESA 10 th edition.
- **CODEX 1998** - British Pharmacopeia, 1988 edition.

Datos Técnicos (Sin Propelente)

Propiedad	Unidad	Valor Típico	Norma
Referencia	----	WS 2670 S	----
Estado	----	Pasta untuosa	----
Color	----	Blanca traslúcida	----
Olor	----	Inodora	----
Viscosidad cSt a 100°C	----	7,2	ASTM D-445
Penetración a 25°C	mm x 10 ⁻¹	162	ASTM D-217
NGLI	----	2	----
Densidad a 15°C	°C	0.874	ASTM D-1298
Punto de fusión	°C	58	ASTM D-127/60
Punto de inflamación	°C	>214	ASTM D-92